

# SCALA2

## VAKIOPAINE RIIPPUMATTA KUORMITUKSESTA



GRUNDFOS SCALA2 on vakiopaineominaisuudella varustettu kompakti vesiautomaatti. Älykkään ohjauksen ansiosta SCALA2 takaa, että saat vettä aina tasaisella paineella – riippumatta avattujen vesipisteiden määrästä. SCALA2 pystyy tuottamaan tasaisen vedenpaineen jopa 8 vesipisteeseen 3 kerroksessa. Itseimevyyden ansiosta SCALA2 voi nostaa vettä kaivosta jopa 8 metrin syvyydestä.

### Hiljainen ja kompakti

SCALA2 on äärimmäisen hiljainen – tyypillisessä käytössä sen äänitaso on vain 47 dB, joka vastaa nykyaikaisen tiskikoneen ääntä. Lisäksi se on niin pieni, että asennus esim. keittiön kaappiin onnistuu näppärästi.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- Älykäs ohjaus – säädettävä vakiopaine
- Vesijäähdytteinen kestmagneettimoottori
- Kuivakäyntisuoja
- Itseimevä jopa 8 m asti
- Selkeä ja yksinkertainen käyttöpaneeli
- Helppo tyhjennys ja ilmaus
- All-in-one-ratkaisu – helppo asentaa

# SCALA2 TARKEMMIN

**Helppo ilmaus ja tyhjennys**  
Tilava ilmausaukko ja näppärästi käsillä oleva tyhjennystulppa tekevät käyttöönotosta ja pumpun tyhjennyksestä äärimmäisen helppoa.

**Takaiskuventtiilit**

Sisäänrakennetut takaiskuventtiilit estävät veden virtaamisen väärään suuntaan ja nopeuttavat pumppaamisen aloittamista.

**Itseimevä**  
Pumpun itseimevä rakenne mahdollistaa veden imemisen jopa 8 metrin kaivosta.

**Kestomagneettimoottori**

Pumpun kestmagneettimoottori on nestejäähdytteinen, mikä tekee moottorista pitkäikäisen ja hiljaisen.

**Painesäiliö**

Sisäänrakennettu 0,65 litran painesäiliö estää haitalliset paineiskut.

**Käyttäjäturvallinen käyttöpaneeli**

Pumpun ohjaus ja paineen säätö tapahtuu helposti selkeän käyttöpaneelin avulla.

**Älykäs ohjaus**

Pumpun integroitu paineanturi ja ohjauselektronikka mahdollistavat pumpun käytön vakiopaineratkaisuissa.

**Tukeva rakenne**

Kestävä alumiini ja komposiittirakenne takaa pitkän käyttöiän.


## MIKSI VALITA SCALA2

Grundfos SCALA2 -vesiautomaatti on tarkoitettu veden pumppaukseen ja paineenkorotukseen omakotitaloissa, loma-asunnoilla, maatiloilla ja kasvihuoneissa.

Säädettävän vakiopaineominaisuutensa ansiosta SCALA2 on paras valinta kohteisiin, missä käytössä on useampi

vesipiste yhtä aikaa. SCALA2 mukautuu järjestelmän muuttuviin vaatimuksiin – vesi ei siis lopu suihkusta, vaikka joku vetäisi vessan tai pesukone sattuisi ottamaan vettä samaan aikaan.

## TUOTTOKÄYRÄT



Tekniset tiedot	SCALA2
Maks. käyttölämpötila	55 °C
Maks. nesteen lämpötila	45 °C
Maks. järjestelmänpaine	10 bar
Kotelointiluokka	IP44
Nostokorkeus	Maks. 43 m
Imukorkeus	Maks. 8 m
Mitat	Korkeus: 302 mm Pituus: 403 mm Leveys: 193 mm
Paino	10 kg

OY GRUNDFOS PUMPUT AB  
Trukkikuja 1  
01360 Vantaa  
Puh. 0207 889 500  
www.grundfos.fi